

Dicolube D64

ზოგადი დანიშნულების სინტეტიკური ლუბრიკანტი, კონვეიერის ლენტისათვის

აღწერა:

Dicolube D 64 არის ცხიმოვანი ამინების ბაზაზე დამზადებული საშუალება, კონვეიერის ლენტისათვის.

ძირითადი მახასიათებლები:

- Dicolube D 64 არის ცხიმოვანი ამინების ბაზაზე დამზადებული თხევადი გამწმენდი საშუალება ლენტისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს შეზეთვას საკვებისა და სასმელის კონტეინერების ფოლადის და პლასტმასის კონვეიერებზე გადასატანად.
Dicolube D 64 შემუშავებულია გამანაწილებელ მილსადენებში დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად და კონვეიერის გაუმჯობესებული ჰიგიენის უზრუნველსაყოფად.
- Dicolube D 64 ოპტიმალური გამოყენებისას წარმოქმნის დაბალი ან საშუალო დონის ქაფის კონცენტრაციას, რაც ამცირებს კონვეიერზე, წვეთოვან უჯრებზე და იატაკზე პრობლემური დაგროვების რისკს.
- Dicolube D 64 შეიცავს სარეცხი საშუალებების სისტემას, რომელიც ხელს უწყობს კონვეიერების სისუფთავის შენარჩუნებას.
Dicolube D 64 გამოდგება როგორც რბილი, ასევე ხისტი წყლის პირობებში გამოსაყენებლად.

უპირატესობები:

- უზრუნველყოფს საკვებისა და სასმელის კონვეიერების ლენტების ეფექტურ შეზეთვას, რაც უზრუნველყოფს ხაზის ეფექტურობის შენარჩუნებას. ხელს უშლის საკისრების ცვეთას და ქინძისთავეების დაზიანებას, რითაც ამცირებს მოვლა-პატრონობის ხარჯებს.
- ეფექტური განაწილების მილსადენები და კონვეიერის ჰიგიენა ხელს უწყობს ოპერაციული ეფექტურობის, სასიამოვნო სამუშაო გარემოს შენარჩუნებას და ოპერატორის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას.
- გამოიყენება მაღალი გაზავებით ეფექტური და ეკონომიური „გამოყენების“ კონცენტრაციის მისაღებად.
- დაბალი ქაფწარმოქმნის თვისებები ამცირებს საოპერაციო პრობლემებს და აუმჯობესებს ოპერატორის უსაფრთხოებას, უკანასკნელი კი ინიცირდება სველი და სრიალისთვის მიდრეკილი ზედაპირების რისკის შემცირებით.
- გამოდგება ხისტი წყლის პირობებში გამოსაყენებლად, რაც გამორიცხავს დამარბილებლის მონტაჟისა და მოვლა-პატრონობის საჭიროებას.
- ერთიანი პროდუქტისა და განაწილების სისტემის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა შეფუთვის გადასატანად, რაც ამცირებს ობიექტის სირთულეს.

გამოყენების წესები:

Dicolube D64 უნდა იქნას გამოყენებული ზონირების ავტომატური დოზირების სისტემის მეშვეობით. რეკომენდებულია ვენტილატორის საქმენების გამოყენება, მათი პოზიციონირება ოპტიმიზირებულია კონვეიერის ეფექტური დაფარვის უზრუნველსაყოფად. ტიპური გამოყენების კონცენტრაცია არის 0.1 – 0.4% w/w (პროდუქტის 1 ნაწილი 250 – 1000 წილ წყალზე), გამოყენების მიხედვით.

ყველა სარეცხი და სადუზინფექციო საშუალება გამოყენების შემდეგ კარგად უნდა გაირეცხოს, რათა მოშორდეს საკვებთან და სასმელთან შეხებაში მყოფი ყველა ზედაპირიდან.

გამოყენების შემდეგ ყოველთვის კარგად ჩამორეცხეთ.

კონკრეტული დეტალებისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ინდივიდუალური მეთოდის ბარათები.

ტექნიკური მონაცემები

გარეგნული ფორმა: გამჭირვალე ყვითელი სითხე

შედარებითი სიმკვრივე [20 °C] - 1,0

Ph (1% ხსნარი 20 °C–ზე) - 5,6

ჟანგბადის საჭიროება ქიმიკატში (COD) - 262 gO₂/kg

აზოტის შემცველობა (N) 7,0 g/kg

ფოსფორის შემცველობა None

ზემოთნახსენები მონაცემები წარმოადგენენ ტიპურ სიდიდეებს და სპეციფიკაციებად არ უნდა განიხილებოდნენ.

ინფორმაცია უსაფრთხო დამუშავებასა და შენახვაზე

შეინახეთ თავისივე კონტეინერში დახურულ მდგომარეობაში ან (სადაც შესაძლებელია) სპეც. განკუთვნილ ცისტერნაში, მოარიდეთ მაღალ ტემპერატურას. პროდუქტის გამოყენებისა და განთავსების შესახებ სრული ინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია არსებითი უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელზე.

პროდუქტის თავსებადობა

Dicolube D64 უსაფრთხოა, როდესაც გამოიყენება რეკომენდებული წესით გადამუშავებული კვების მრეწველობის მასალებზე. გამოყენების შემდეგ ყოველთვის კარგად ჩამორეცხეთ ზედაპირები.

გაურკვევლობის შემთხვევაში, რეკომენდებულია ცალკეული მასალების შეფასება ხანგრძლივი გამოყენების წინ.

ტესტირების მეთოდი:

რეაგენტები: 0.1 N მჟავა

BSM ინდიკატორი

პროცედურა: ჩაასხით 100 მლ გამოსაყენებელი ხსნარი კონუსურ კოლბაში. დაამატეთ 5 წვეთი BSM ინდიკატორი. ტიტრეთ ეს ხსნარი 0.1N მჟავით, სანამ ფერი არ შეიცვლება მწვანედან ნაცრისფერში. იგივე გააკეთეთ მცენარის წყლით.

გამოთვლა: საპოხი მასალის რაოდენობა (მლ) - წყლის რაოდენობა (მლ) = მჟავიანობის რაოდენობა
მჟავიანობის რაოდენობა x 0.17 = % (w/w) Dicolube D 64